

Částečné dveře, 150x600

KATALOGOVÉ ČÍSLO

DP01506R5



Částečné dveře umožňují různé snadno přístupné konfigurace jednotlivých sekcí v rámci skříně.

VLASTNOSTI

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Požadavky na montáž: Pro rámy MC nutno doplnit CDH, pro rámy MK nutno doplnit CDHK. Použijte DPC/DPCV pro střešní a boční zákryty.

Množství v balení: 1 dveře s panty, zámky a montážním příslušenstvím.

Popis: Slouží k rozdělení cela skříně do sekcí pomocí kombinace s vodorovnou prepážkou CDH/CHDK. Opatreno dvoubodovým zámkem 3 mm (do výšky 400 mm jeden zámek, při větší výšce 2 zámky).

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 54.

Materiál: Ocelový plech, 1.75 mm.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výška: 150mm

Šířka: 600mm

Hloubka: 17mm

Enclosure Material: Ocelový Plech

Produktová řada: Free-Standing

Materiál: Ocelový Plech

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Barva: Light Gray

Kód barvy: RAL 7035

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE