

300M Universelle Trägerklammer



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Universelle Trägerklemme für Standardträger

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

SPEZIFIKATIONEN

Material: Gusseisen

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochtyp	Lochgröße (HS)	Gewindegröße (TS)	Flanschstärke (FT)	A
30009MM	389500	Blank	9 mm		18 mm Max	21 mm
30011MM	389510	Blank	11 mm		20 mm Max	23 mm
30013MM	389520	Blank	13 mm		26 mm Max	35 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Lochtyp	Lochgröße(HS)	Gewindegröße (TS)	Flanschstärke (FT)	A
30017MM	389505	Blank	17 mm		28 mm Max	30 mm
300M6	386805	Mit Gewinde		M6	18 mm Max	21 mm
300M8	386810	Mit Gewinde		M8	18 mm Max	21 mm
300M10	386820	Mit Gewinde		M10	20 mm Max	23 mm
300M12	386830	Mit Gewinde		M12	26 mm Max	35 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	Statische Last	Zertifizierungen
30009MM	389500	14 N·m Min	1200N	VdS G4005005, ITB
30011MM	389510	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	14 N·m Min	5500N	ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4031026
300M6	386805	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005
300M10	386820	14 N·m Min	2500N	ITB, VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M12	386830	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Klemmschraube muss auf der geeigneten Seite des I-Trägers angezogen werden.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

