

ADK Endkappe für Strutmontageschiene



Die nVent CADDY ADK Strut-Endkappen bieten eine sichere und schnelle Lösung für den Umgang mit scharfkantigen Montageschienen. Die ADK-Kappen lassen sich einfach in die Enden von werkseitig oder vor Ort geschnittenen Montageschienen einsetzen und helfen, mögliche Verletzungen durch raue Kanten an den Materialenden zu verhindern. Darüber hinaus funktioniert diese einfache Lösung mit mehreren Montageschienenprofiltypen und ist in verschiedenen Farben erhältlich, um individuellen Anwendungen gerecht zu werden.

MERKMALE

Passend für ERISTRUT A-Schiene

Kann in zwei Endkappen für ERISTRUT Schiene Typ C geteilt werden

SPEZIFIKATIONEN

Material: Polyethylen

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Typ Strutmontageschiene	Höhe (H)	Breite (W)	A
ADK421GY	313308	Grau	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm
ADK421	313305	Blau	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	Dicke (T)
ADK421GY	313308	8.5 mm	11.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	B	Dicke (T)
ADK421	313305	8.5 mm	11.5 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

