

# 2-2 Außenwinkelverbinder für C-Schiene



# **MERKMALE**

Vielseitig einsetzbar bei der Konstruktion von Montagesystemen

# **SPEZIFIKATIONEN**


**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2							
Katalognumme r	Artikelnummer	Kanaltyp	Winkel (a)	A	В	С	
EBL35A135	587520	E2, E2L, E3, E4	135°	35 mm	88 mm	4 mm	
EBL25A135	584668	E0, E0L, E1	135°	25 mm	88 mm	4 mm	

Table 2/2								
Katalognummer	Artikelnummer	D	Lochgröße (HS)					
EBL35A135	587520	44 mm	10.5 mm					
EBL25A135	584668	44 mm	10.5 mm					

#### **DIAGRAMME**



#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 – Kundendienst Option 2 – Technischer Support

## Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

## Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILS

ILSCO SCHROFF

TRACHTE



©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.