

# Metall Kabelbügel Einleger



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE


Mit Einleger erreicht der Metall-Kabelbügel einen Funktionserhalt E30 gemäß DIN 4102-12

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche              | Lochgröße (HS) |
|---------------|---------------|----------|-------------------------|----------------|
| PKMININSERT   | 182051        | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt | 7.2 mm         |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

