

nVent CADDY Speed Link SLK Verschluss



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Verschlussmechanik, die werkzeuglos durch Drücken oder Ziehen zu bedienen ist, erlaubt eine sehr einfache Justierung

Der kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Der von der Schlaufe eingeschlossene Seilwinkel kann bis zu 90° betragen, dadurch kann der Verschluss sehr nahe an der Last positioniert werden

Die Röhrchen der Verschlussmechanik lassen sich auch mit Handschuhen einfach und sicher bedienen

Die doppelseitigen Verschlussmechaniken erlauben eine einfache Höhenjustage

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)
SLK2C200	196600	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2R10	196770	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)
SLK3C200	196730	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Winkel (a)	Zertifizierungen
SLK2C200	196600	90 ° Max	UL, cUL, ITB
SLK2R10	196770	90 ° Max	UL, ITB, cUL
SLK3C200	196730	90 ° Max	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Verschlüsse dürfen nur mit Seilen aus dem nVent CADDY Speed Link Angebot benutzt werden. Für Zubehör muss der spezifizierte Seildurchmesser dem des Verschlusses entsprechen. Nicht mit anderen Seilen verwenden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

