

nVent CADDY Speed Link SLK mit Y-Haken



ZERTIFIZIERUNGEN





MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit 2 Haken und den Verschluss

Zur Befestigung an Bauelementen und zum Einhaken in Kabeltrassen oder geeignete Tragelemente

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

Das Design erlaubt es temporär einen Haken zu lösen um Wartungsarbeiten durchzuführen oder bei einer Kabelbahn Kabel zu entnehmen oder hinzuzufügen

Das Einzelseil mit dem Doppelhaken erhöht die Stabilität des Systems

Auch mit einem Einzelhaken verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser Stahlseil: 2 mm **Sicherheitsfaktor statische Last:** 5:1

Oberfläche:Elektrolytisch verzinktEntspricht:SMACNA HVAC-DCS


| Table 1/2 | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------------|---|---|--|
| Katalognumme r | Artikelnummer | Material | Länge Stahlseil | Länge Stahlseil "Y" (YL) | A | В | |


| SLK2YH500L3 | 196550 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | 3m | 0.5m | 58.4 mm | 22.9 mm |
|-------------|--------|---|----|------|---------|---------|
| SLK2YH500L7 | 196551 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | 7m | 0.5m | 58.4 mm | 22.9 mm |
| SLK2YH500L2 | 196549 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | 2m | 0.5m | 58.4 mm | 22.9 mm |


| Table 2/2 | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----------------|--|--|--|--|
| Katalognummer | Artikelnummer | С | Statische Last | | | | |
| SLK2YH500L3 | 196550 | 6.4 mm | 440N | | | | |
| SLK2YH500L7 | 196551 | 6.4 mm | 440N | | | | |
| SLK2YH500L2 | 196549 | 6.4 mm | 440N | | | | |


Dicke (T): 12.5 mm Breite (W): 19 mm Höhe (H): 55 mm Winkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMME









WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 - Kundendienst Option 2 - Technischer Support

Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.