

PX NI Heavy-Duty Rohrschelle mit Außengewinde



MERKMALE

Mit Außen- / Innen-Kombinationsmutter

Heavy-Duty

SPEZIFIKATIONEN

Mutter enthalten: Ja

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXN025S6	577460	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		21 - 25 mm	15	M10
PXN031S6	577470	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		26 - 31 mm	20	M10
PXN036S6	577480	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		32 - 36 mm	25	M10
PXN046S6	577500	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		41 - 46 mm	32	M10
PXN052S6	577510	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		47 - 52 mm	40	M10
PXN063S6	577530	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		59 - 63 mm	50	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXN079S6	577560	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		74 - 79 mm	65	M10
PXN092S6	577580	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		87 - 92 mm	80	M10
PXN105S6	577600	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		100 - 105 mm		M10
PXN117S6	577620	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		112 - 117 mm	100	M10
PXN025EG	577060	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	21 - 25 mm	15	M10
PXN031EG	577070	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	26 - 31 mm	20	M10
PXN036EG	577080	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	32 - 36 mm	25	M10
PXN046EG	577100	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	41 - 46 mm	32	M10
PXN052EG	577110	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	47 - 52 mm	40	M10
PXN063EG	577130	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	59 - 63 mm	50	M10
PXN073EG	577150	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	70 - 73 mm		M10
PXN079EG	577160	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	74 - 79 mm	65	M10
PXN092EG	577180	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	87 - 92 mm	80	M10
PXN117EG	577220	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	112 - 117 mm	100	M10
PXN143S6	577660	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		137 - 143 mm	125	M12
PXN163S6	577690	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		157 - 163 mm		M12
PXN169S6	577700	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		164 - 169 mm	150	M12
PXN175S6	577710	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		170 - 175 mm		M12

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXN182S6	577720	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		176 - 182 mm		M12
PXN205S6	577750	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		199 - 205 mm		M12
PXN219S6	577770	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		213 - 219 mm	200	M12
PXN252S6	577800	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		246 - 252 mm		M12
PXN169EG	577300	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	164 - 169 mm	150	M12
PXN252EG	577400	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	246 - 252 mm		M12

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
PXN025S6	577460	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN031S6	577470	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN036S6	577480	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN046S6	577500	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN052S6	577510	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN063S6	577530	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN079S6	577560	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN092S6	577580	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN105S6	577600	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN117S6	577620	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm


Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
PXN025EG	577060	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN031EG	577070	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN036EG	577080	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN046EG	577100	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN052EG	577110	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN063EG	577130	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN073EG	577150	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN079EG	577160	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN092EG	577180	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN117EG	577220	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN143S6	577660	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN163S6	577690	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN169S6	577700	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN175S6	577710	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN182S6	577720	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN205S6	577750	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN219S6	577770	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN252S6	577800	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
PXN169EG	577300	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXN252EG	577400	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
PXN025S6	577460	2500N
PXN031S6	577470	2500N
PXN036S6	577480	2500N
PXN046S6	577500	2500N
PXN052S6	577510	2500N
PXN063S6	577530	2500N
PXN079S6	577560	2500N
PXN092S6	577580	2500N
PXN105S6	577600	2500N
PXN117S6	577620	2500N
PXN025EG	577060	2500N
PXN031EG	577070	2500N
PXN036EG	577080	2500N
PXN046EG	577100	2500N
PXN052EG	577110	2500N

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
PXN063EG	577130	2500N
PXN073EG	577150	2500N
PXN079EG	577160	2500N
PXN092EG	577180	2500N
PXN117EG	577220	2500N
PXN143S6	577660	3500N
PXN163S6	577690	3500N
PXN169S6	577700	3500N
PXN175S6	577710	3500N
PXN182S6	577720	3500N
PXN205S6	577750	3500N
PXN219S6	577770	3500N
PXN252S6	577800	3500N
PXN169EG	577300	3500N
PXN252EG	577400	3500N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

