

# Quick Strut Mutter



## MERKMALE

Ermöglicht die schnelle, universelle Befestigung der Gewindestange und der zugehörigen Teile an Standardmontageprofilen

Vormontierte Schienenmutter fertig aus der Schachtel

Die Feder hält die Schienenmutter in Position bis alles festgezogen ist

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Stangengröße (RS) | A    | B    | C     | Drehmoment (TQ) |
|---------------|---------------|-------------------|------|------|-------|-----------------|
| QSNM12EG      | 592930        | 12                | 8 mm | 4 mm | 41 mm |                 |
| QSNM8EG       | 592910        | 8                 | 6 mm | 4 mm | 41 mm | 28 N·m          |
| QSNM10EG      | 592920        | 10                | 8 mm | 4 mm | 41 mm | 55 N·m          |
| QSNM6EG       | 592900        | 6                 | 6 mm | 4 mm | 41 mm |                 |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Statische Last 1 (F1) | Statische Last 2 (F2) | Statische Last 3 (F3) |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

|          |        |       |       |       |
|----------|--------|-------|-------|-------|
| QSNM12EG | 592930 | 4400N | 4700N | 4900N |
| QSNM8EG  | 592910 | 3300N | 3300N | 3300N |
| QSNM10EG | 592920 | 4400N | 4400N | 4900N |
| QSNM6EG  | 592900 | 2000N | 2000N | 2000N |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last 1 entspricht einer Montageschienenendicke von 1,5 mm. Die statische Last 2 entspricht einer Montageschienenendicke von 2,0 mm. Die statische Last 3 entspricht einer Montageschienenendicke von 2,5 mm.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

