


RS Sicherungslasche zum Nachrüsten



The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ideal zum Nachrüsten oder für die Erstausrüstung

Die Installation kann ohne zerlegen der Baugruppe und /oder Demontage der Trägerklammer erfolgen.

Die Lasche ist mit allen Standard nVent CADDY Trägerklammern kompatibel und kann sowohl an der Klemmschraube als auch an der Gewindestange montiert werden

Die große, tropfenförmige Öffnung ist mit mehreren Gewindestangen-Durchmessern kompatibel. Damit reduziert sich die Bestandsführung um 50 %.

Die geprägten Kanten der tropfenförmigen Öffnung krallen sich in die Gewindestange und verhindern dadurch ein Verrutschen während der Installation.

Bietet eine sichere Montagelösung in Erdbebengebieten und entspricht den NFPA® Anforderungen.

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Vorverzinkung

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Dicke (T)	Stangengröße (RS)	Lochgröße (HS)
---------------	---------------	-----------	------------	-----------	-------------------	----------------


RS06	590250	165.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS08	590251	215.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS10	590252	266.7mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS12	590253	317.5mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS14	590254	368.3mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS16	590255	419.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS18	590256	469.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A
RS06	590250	82.3 mm
RS08	590251	82.3 mm
RS10	590252	82.3 mm
RS12	590253	82.3 mm
RS14	590254	82.3 mm
RS16	590255	82.3 mm
RS18	590256	82.3 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Fügen Sie 2" zur Flanschbreite hinzu, um die Mindestlänge des benötigten Bands zu bestimmen.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

