


19"-Geräteträger, 2 HE

Data Solutions



nVent SCHROFF 19"-Geräteträger mit 10 kg Tragfähigkeit hilft Rack-Ausstatlern bei der Angleichung von Ausrüstung im Schrank.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einbauhöhe 2 HE

Statische Traglast 10 kg

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Fachboden

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
20118-784	447mm	238mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
20118-785	447mm	238mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ
20118-784	Gerätefachboden
20118-785	Gerätefachboden

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE