

19"-Geräteträger

Data Solutions



Tiefenverstellbarer 19-Zoll-Gerätechboden mit 15 kg Tragfähigkeit.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einbauhöhe 2 HE

Traglast 15 kg

Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm, Überstand nach vorne min. 91 mm, max. 191 mm

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Kabeltrasse

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
20118-794	430mm	450mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
20118-795	430mm	450mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ
20118-794	Gerätefachboden
20118-795	Gerätefachboden

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE