

RackPower 3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitssensor

Data Solutions



3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitssondensensor für nVent SCHROFF RackPower PDUs.

MERKMALE

3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitssensor

Mit 2 Messkabel und integriertem Magnet zur einfachen Montage

Für RackPower PDU RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Serie PDUs

Hot-Plug-fähig für einfache Integration

Temperaturmessbereich 0 bis 65 °C

Temperaturmessgenauigkeit +/- 2 %

Feuchtigkeitssmessbereich 10-90 % RH, Nicht kondensierend

Feuchtigkeitssmessgenauigkeit +/- 5 %

Zweiter und dritter Temperatursensor mit 950 mm Kabel

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Passt zu	Höhe	Anzahl Verpackungen	Steckertyp	Abnehmbares Eingangskabel
EA9105	Rackpower	270mm	1	RJ45	Nein

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.