

Bewegungsmelder

Data Solutions



Motion detector: Zur Montage am Türkasten vorbereitet, detection method: Bewegung, detection fields of radar are adjustable, wide field 4 m (W) x 2 m (D), narrow field 2 m (W) x 2,5 m (D), supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 ... 30 VDC, power supply via connector on door plate.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Versorgungsspannung 12 ... 24 VAC oder 12 ... 30 VDC, Stromversorgung über Steckverbinder an der Türplatte

Weitfeld 4 m (W) x 2 m (D)

Engfeld 2 m (W) x 2,5 m (D)

Erkennungsmethode: Bewegung

Zur Montage am Türkasten vorbereitet

Erkennungsfelder für Radar sind einstellbar

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Passt zu	Anzahl Verpackungen
60130-067	Bewegungsmelder	Einhausung	1

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE