

nVent ERIFLEX Flexbus IP66 Upgrade-Kit

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erhöht die Schutzart IP55 auf IP66 durch Verwenden des Schrumpfschlauchs

Erhöht den Grad an Staub- und Wasserdichtigkeit

Halogenfrei

SPEZIFIKATIONEN

Schrumpfrate:	4:1
Arbeitstemperatur:	-55 to 130°C
Umformtemperatur:	135°C min

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe	Stückgewicht
FLEXCEIP66C50	508144	10cm	0.04kg

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe	Stückgewicht
FLEXCEIP66C100	508145	10cm	0.05kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Das Upgrade-Kit FLEXCEIP66C50 ist für FleXbus-Leiter mit folgenden Querschnitten geeignet: 220, 360, 545 und 640 mm².

Das Upgrade-Kit FLEXCEIP66C100 ist für FleXbus-Leiter mit folgenden Querschnitten geeignet: 960, 1280 und 1810 mm².

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE