

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3-phasig

Data Solutions



Modulare, kompakte PDU mit zwei Netzkabelbuchsen, die an eine A- und B-Stromversorgung angeschlossen werden können. Platzsparende Konstruktion in einem Gehäuse.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Montage horizontal und vertikal möglich

Zwei Steckverbinderkabel (in Längsrichtung halbiert), 3 m (mit offenem Ende), 2 x 3 Phasen, 400 VAC (roter, schwarzer, weißer Bereich)

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Einbauhöhe 1 HE

Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen und SCHUKO-Buchsen

SPEZIFIKATIONEN

Länge:	1848.5mm
Material:	Aluminium; Polyamid
Farbe:	Grau; Schwarz; Rot
Produkttyp:	Buchsenleiste

Table 1/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Anzahl Verpackungen	Tiefe
60110-287	IEC C13	48	Nein	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	Nein	400V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Höhe
60110-287	Eloxiert	44mm
60110-286	Eloxiert	44mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE