

Steckdosenleiste, SCHUKO, 3-phasig

Data Solutions

Modulare, kompakte PDU mit SCHUKO-Steckdosen und Dreiphasenanschluss.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konform zu DIN 57620

Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen, 3-phasig

Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhülsen

3 Phasen, 16 A pro Phase

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Einbauhöhe 1 HE

Montage vertikal

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe	Steckdosen mit Schalter	Länge
60110-219	Buchsenleiste	SCHUKO	9	Grau, Schwarz, Rot	Nein	608.5mm

Table 2/2

Katalognummer	Spannung AC	Tiefe	Oberfläche	Material	Anzahl Verpackungen
60110-219	230V	44mm	Eloxiert	Aluminium, Polyamid	1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE