

Varistar Colocation Schrank, RAL 7035

Data Solutions



Colocation-Schränke mit 2, 3 oder 4 Trennschotts in RAL 7035 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schränke mit Fächern, Colocation, um z. B. Server unterzubringen

Flexible Verkabelung, von oben, unten, links oder rechts möglich (Daten- und Stromkabel können getrennt geführt werden)

Mehrpunkt-Türverriegelung

Perforierte Türen

Schutzart IP 20

Farbe RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Gestell

Rahmenmaterial: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbecode
---------------	--------------	------	----------------------	-------------	--------	-----------------

11130-202	40U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-203	39U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-204	40U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-205	40U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-206	39U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7035
11130-207	40U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-208	44U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-209	45U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-210	44U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-211	44U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-212	45U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
11130-213	44U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-214	40U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-215	39U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-216	40U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-217	40U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-218	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
11130-219	40U	2000mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-220	44U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021

11130-221	45U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-222	44U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-223	44U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-224	45U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-225	44U	2200mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-257	45U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-258	48U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-259	48U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-260	45U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-261	48U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-262	48U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-269	45U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-270	48U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-271	48U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	600mm	RAL 7021
11130-272	45U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-273	48U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021
11130-274	48U	2450mm	Stahl	Lichtgrau	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Verkleidungsfarbe	Verkleidungsfarbcode	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Anzahl Fächer	Oberfläche
---------------	-------------------	----------------------	-------	---------------------	---------------	------------

11130-202	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverbeschicht et
11130-203	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverbeschicht et
11130-204	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverbeschicht et
11130-205	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverbeschicht et
11130-206	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverbeschicht et
11130-207	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverbeschicht et
11130-208	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverbeschicht et
11130-209	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverbeschicht et
11130-210	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverbeschicht et
11130-211	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverbeschicht et
11130-212	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverbeschicht et
11130-213	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverbeschicht et
11130-214	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverbeschicht et
11130-215	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverbeschicht et
11130-216	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverbeschicht et
11130-217	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverbeschicht et
11130-218	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverbeschicht et
11130-219	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverbeschicht et
11130-220	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverbeschicht et

11130-221	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
11130-222	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
11130-223	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
11130-224	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
11130-225	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
11130-257	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
11130-258	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
11130-259	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
11130-260	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
11130-261	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
11130-262	Lichtgrau	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
11130-269	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
11130-270	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
11130-271	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
11130-272	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
11130-273	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
11130-274	Lichtgrau	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet

Table 3/3

Katalognummer	Material	Statische Last
11130-202	Stahl	800kg

Katalognummer	Material	Statische Last
11130-203	Stahl	800kg
11130-204	Stahl	800kg
11130-205	Stahl	800kg
11130-206	Stahl	800kg
11130-207	Stahl	800kg
11130-208	Stahl	800kg
11130-209	Stahl	800kg
11130-210	Stahl	800kg
11130-211	Stahl	800kg
11130-212	Stahl	800kg
11130-213	Stahl	800kg
11130-214	Stahl	800kg
11130-215	Stahl	800kg
11130-216	Stahl	800kg
11130-217	Stahl	800kg
11130-218	Stahl	800kg
11130-219	Stahl	800kg
11130-220	Stahl	800kg

Katalognummer	Material	Statische Last
11130-221	Stahl	800kg
11130-222	Stahl	800kg
11130-223	Stahl	800kg
11130-224	Stahl	800kg
11130-225	Stahl	800kg
11130-257	Stahl	800kg
11130-258	Stahl	800kg
11130-259	Stahl	800kg
11130-260	Stahl	800kg
11130-261	Stahl	800kg
11130-262	Stahl	800kg
11130-269	Stahl	800kg
11130-270	Stahl	800kg
11130-271	Stahl	800kg
11130-272	Stahl	800kg
11130-273	Stahl	800kg
11130-274	Stahl	800kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenwand muss separat bestellt werden. Geeignete Kabeltrasse siehe Zubehör.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE