


Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite, mit Ausbrüchen

Data Solutions



Abschottblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Geschlossene Platten und Platten mit Ausbrüchen für Front-to-Back-Verkabelung mit Bürstenleiste und Kabelfingern.

MERKMALE

Luftabschottung, Abdeckungen für 800 mm breite Schränke

Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich

Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Blenden geschlossen

Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse, d. h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft

Nur mit Schwerlasttraverse kompatibel, nicht kompatibel mit Reduzierwinkeln

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-147	42U	2000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-148	47U	2200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-149	52U	2450mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Schutzart	Typ
21630-147	IP20	Kabelkanal
21630-148	IP20	Kabelkanal
21630-149	IP20	Kabelkanal

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE