

Varistar CP Verkabelungs-Rack

Data Solutions



Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Vorbereitet für eine hohe Verdrahtungsdichte und 19"-Integration.

MERKMALE

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Statische Traglast bis zu 1600 kg

Schutzart IP 20

Installation verschiedener Netzwerkgeräte möglich

Integriertes vertikales und horizontales Kabelmanagement

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Gestell

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Höhe	Rahmenfarbecode	Verkleidungsfarbe
10630-027	42U	Stahl	Schwarzgrau	2000mm	RAL 7021	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Höhe	Rahmenfarbcode	Verkleidungsfarbe
10630-028	42U	Stahl	Schwarzgrau	2000mm	RAL 7021	Schwarzgrau

Table 2/3

Katalognummer	Breite	Tiefe	Statische Last	Verkleidungsfarbcodes	Anzahl Verpackungen	Dynamische Belastung
10630-027	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf
10630-028	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf

Table 3/3

Katalognummer	Oberfläche
10630-027	Pulverbeschichtet
10630-028	Pulverbeschichtet

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE