

Varistar CP Stahldoppeltür, geschlossen, 3-Punkt-Verriegelung

Data Solutions



Perforierte Varistar CP-Stahldoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Anwendungen der IP-20-Schutzklasse.

MERKMALE

Stahldoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 20

Schwenkhebelgriff mit Schlüsseleinsatz (2 Schlüssel)

Öffnungswinkel 180°

Standardmontage, Schloss an rechter Tür

Nachrüstbar mit Schwenkhebelgriff 24630003 und DIN-Profil-Halbzylinder mit Schlüssel oder Druckknopf

SPEZIFIKATIONEN

Verriegelungstyp: 3-Punkt-Verriegelung

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP20

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-086	42U	2000mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-087	47U	2200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-088	52U	2450mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-089	42U	2000mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-090	47U	2200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-091	52U	2450mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-440	24U	1200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-441	24U	1200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-442	29U	1400mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-443	29U	1400mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-444	33U	1600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-445	33U	1600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-446	38U	1800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-447	38U	1800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2				
Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-086	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-087	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-088	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-089	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-090	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP

Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-091	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-440	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-441	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-442	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-443	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-444	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-445	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-446	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-447	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahl-Doppeltür	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.