

Varistar CP Flachdach geschlossen

Data Solutions

Flaches Abdeckblech für Varistar CP-Schränke, ohne Kabeleinführungszonen.



MERKMALE

Flaches Abdeckblech geschlossen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Obere Abdeckung Schaltschrank/Gestell
Farbcode: RAL 7021
Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Oberfläche
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Oberfläche
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-186	600mm	600mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-187	600mm	800mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-188	600mm	900mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-189	600mm	1000mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-190	600mm	1100mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-191	600mm	1200mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-192	800mm	600mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-193	800mm	800mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-194	800mm	900mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-195	800mm	1000mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-196	800mm	1100mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-197	800mm	1200mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Oberfläche
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-315	600mm	300mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-570	600mm	300mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-571	600mm	600mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Oberfläche
21630-572	600mm	800mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-573	600mm	900mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-574	600mm	1000mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-575	600mm	1100mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-576	600mm	1200mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-577	800mm	600mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-578	800mm	800mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-579	800mm	900mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-580	800mm	1000mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-581	800mm	1100mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-582	800mm	1200mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Passt zu
21630-128	Geschlossen	Varistar CP
21630-129	Geschlossen	Varistar CP
21630-130	Geschlossen	Varistar CP
21630-131	Geschlossen	Varistar CP
21630-132	Geschlossen	Varistar CP
21630-133	Geschlossen	Varistar CP

Katalognummer	Typ	Passt zu
21630-186	Geschlossen	Varistar CP
21630-187	Geschlossen	Varistar CP
21630-188	Geschlossen	Varistar CP
21630-189	Geschlossen	Varistar CP
21630-190	Geschlossen	Varistar CP
21630-191	Geschlossen	Varistar CP
21630-192	Geschlossen	Varistar CP
21630-193	Geschlossen	Varistar CP
21630-194	Geschlossen	Varistar CP
21630-195	Geschlossen	Varistar CP
21630-196	Geschlossen	Varistar CP
21630-197	Geschlossen	Varistar CP
21630-254	Geschlossen	Varistar CP
21630-255	Geschlossen	Varistar CP
21630-256	Geschlossen	Varistar CP
21630-257	Geschlossen	Varistar CP
21630-258	Geschlossen	Varistar CP
21630-259	Geschlossen	Varistar CP

Katalognummer	Typ	Passt zu
21630-260	Geschlossen	Varistar CP
21630-315	Geschlossen	Varistar CP
21630-557	Geschlossen	Varistar CP
21630-558	Geschlossen	Varistar CP
21630-559	Geschlossen	Varistar CP
21630-560	Geschlossen	Varistar CP
21630-561	Geschlossen	Varistar CP
21630-562	Geschlossen	Varistar CP
21630-563	Geschlossen	Varistar CP
21630-564	Geschlossen	Varistar CP
21630-565	Geschlossen	Varistar CP
21630-566	Geschlossen	Varistar CP
21630-567	Geschlossen	Varistar CP
21630-568	Geschlossen	Varistar CP
21630-569	Geschlossen	Varistar CP
21630-570	Geschlossen	Varistar CP
21630-571	Perforiert	Varistar CP
21630-572	Geschlossen	Varistar CP

Katalognummer	Typ	Passt zu
21630-573	Geschlossen	Varistar CP
21630-574	Geschlossen	Varistar CP
21630-575	Geschlossen	Varistar CP
21630-576	Geschlossen	Varistar CP
21630-577	Geschlossen	Varistar CP
21630-578	Geschlossen	Varistar CP
21630-579	Geschlossen	Varistar CP
21630-580	Geschlossen	Varistar CP
21630-581	Geschlossen	Varistar CP
21630-582	Perforiert	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.