

# Varistar CP Stahltür, verzinkt, mit 1-Punkt-Verriegelung

## Data Solutions



Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 1-Punkt-Verriegelung.

### MERKMALE

Stahltür mit 1-Punkt-Verriegelung für Schutzart IP 20

Öffnungswinkel 180°

Öffnungswinkel 180°

### SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschranktür

**Schutzart:** IP20

**Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Verriegelungstyp         | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 21630-002     | 42U          | 2000mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-003     | 47U          | 2200mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-004     | 52U          | 2450mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Verriegelungstyp         | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 21630-009     | 42U          | 2000mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-010     | 47U          | 2200mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-011     | 52U          | 2450mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-400     | 24U          | 1200mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-401     | 24U          | 1200mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-402     | 29U          | 1400mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-403     | 29U          | 1400mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-404     | 33U          | 1600mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-405     | 33U          | 1600mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-406     | 38U          | 1800mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-407     | 38U          | 1800mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-493     | 24U          | 1200mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-494     | 24U          | 1200mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-495     | 29U          | 1400mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-496     | 29U          | 1400mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-497     | 33U          | 1600mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-498     | 33U          | 1600mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-499     | 38U          | 1800mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Verriegelungstyp         | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 21630-500     | 38U          | 1800mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-501     | 42U          | 2000mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-502     | 42U          | 2000mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-503     | 47U          | 2200mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-504     | 47U          | 2200mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |

Table 2/2

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht                  | Oberfläche        | Typ      | Passt zu    |
|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 21630-002     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-003     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-004     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-009     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-010     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-011     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-400     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-401     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-402     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-403     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-404     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-405     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht                  | Oberfläche        | Typ      | Passt zu    |
|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 21630-406     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-407     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-493     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-494     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-495     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-496     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-497     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-498     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-499     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-500     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-501     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-502     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-503     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |
| 21630-504     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Pulverbeschichtet | Stahltür | Varistar CP |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**