

Varistar CP Stahltür, verzinkt, mit 3-Punkt-Verriegelung, IP20

Data Solutions



Perforierte Varistar CP-Stahldoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Anwendungen der IP-20-Schutzklasse.

MERKMALE

Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 20

Schwenkhebelgriff mit Schlüsseleinsatz (2 Schlüssel)

Öffnungswinkel 180°

Nachrüstbar mit Schwenkhebelgriff 24630003 und DIN-Profil-Halbzylinder mit Schlüssel oder Druckknopf

SPEZIFIKATIONEN

Verriegelungstyp: 3-Punkt-Verriegelung

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP20

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-104	42U	2000mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-105	47U	2200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-106	52U	2450mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-107	42U	2000mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-108	47U	2200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-109	52U	2450mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-432	24U	1200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-433	24U	1200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-434	29U	1400mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-435	29U	1400mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-436	33U	1600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-437	33U	1600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-438	38U	1800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-439	38U	1800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-105	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-106	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-107	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP

Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-432	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-433	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-434	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-435	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-436	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-437	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-438	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-439	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.