

517 Parallelkabelstecker



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kabelspleißer mit positivem Zweibolzen-Spanngriff am Kabel oder Draht


Zur Verwendung mit allen vollwertigen Kabeln auf Bauwerken der Klasse I/II

Kennzeichnung nach UL® 96

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Leitergröße, UL	Material	Tiefe (D)	Breite (W)	Stückgewicht
LPC517	Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)	Kupfer	48.51mm	42.16 mm	0.23 kg



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE