

Kabel zum Schienennetz T21 vollständig geschweißtes Paar, Signal



MERKMALE

Komplette Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumpverbindungen zur Neutralachse von 85 bis 140 lb. Schienen

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Schienenart | Art der Anschlussklemme | Leitergröße | Außendurchmesser Leiter, Sollwert |
|---------------|---------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| SBTBT21R | | Stahl, Graphite | UIC | 1 Zoll Lasche | 10 mm ² konzentrisch | 4.11mm |
| SBTBT21B | | Stahl, Graphite | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte | 3/4 Zoll Lasche | 3/16 Zoll Bondstrand | 4.76mm |
| SBTBT21C | 165550 | Stahl, Graphite | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte | 1 Zoll Lasche | 3/16 Zoll Bondstrand | 4.76mm |
| SBTBT21D | | Stahl, Graphite | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte | 1 1/2 Zoll Lasche | 3/16 Zoll Bondstrand | 4.76mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Schieneart | Art der Anschlussklemme | Leitergröße | Außendurchmesser Leiter, Sollwert |
|---------------|---------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| SBXST21A | | Stahl, Graphite | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schieneabschnitte | 3/4 Zoll XS | 3/16 Zoll Bondstrand | 4.76mm |
| SBTBT21Y | | Stahl, Graphite | UIC | 1 Zoll Lasche | 16 mm ² konzentrisch | 5.18mm |
| SBTBT21L | | Stahl, Graphite | UIC | 1 Zoll Lasche | 22 mm ² Seilschlag | 6.1mm |
| SBTBT21X | | Stahl, Graphite | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schieneabschnitte | 1 Zoll Lasche | 25 mm ² Seilschlag | 6.6mm |
| SBTBT21P | | Stahl, Graphite | UIC | 1 Zoll Lasche | 35 mm ² konzentrisch | 7.75mm |
| SBTBT21E | | Stahl, Graphite | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schieneabschnitte | 1 Zoll Lasche | 5/16 Zoll Bondstrand | 7.94mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Schweißerstil |
|---------------|---------------|---------------|
| SBTBT21R | | T21 |
| SBTBT21B | | T21 |
| SBTBT21C | 165550 | T21 |
| SBTBT21D | | T21 |
| SBXST21A | | T21 |
| SBTBT21Y | | T21 |
| SBTBT21L | | T21 |
| SBTBT21X | | T21 |
| SBTBT21P | | T21 |

| Katalognummer | Artikelnummer | Schweißerstil |
|---------------|---------------|---------------|
| SBTBT21E | | T21 |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE