

Crimppresswerkzeug, hydraulisch



MERKMALE

Umfassende Querschnittauswahl

Ergonomisches Design

Leicht und einfach in der Anwendung

Beinhaltet komfortable Tragetasche

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Angewandte Kraft	System	Matrizen	Crimpform	Leitergröße
M2H	716905	60kN	Handbetriebene Hydraulik	Serie RKM2, PKM2 series	Sechseck	Litzendraht Nr. 10 – Litzendraht 600 kcmil, 6 mm ² Stranded - 300 mm ² Stranded

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE