

Gemeinsame Verbindung T7 Komplettes Schweißerpaar, Signal



MERKMALE

Komplette Schweißerbaugruppe zur Befestigung von Jumperverbindungen am Schienenkopf, quer zur Schiene

Verbindung erfolgt innerhalb der Grenzen des Verbindungssteiges

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Table 1/1

Katalognummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser der Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBHFT7E	Stahl, Graphite	Ohne Kopf	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	Stahl, Graphite	Ohne Kopf	5/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	Stahl, Graphite	3/4 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7G	Stahl, Graphite	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBXST7D	Stahl, Graphite	3/4 Zoll XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7

Katalognummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBTBT7B	Stahl, Graphite	1 Zoll Lasche	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T7

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE