

Gemeinsame Verbindung T9 Tiegel-Schweißrahmen, Strom



MERKMALE

Ersatz-Schweißrahmen Baugruppe für T9 Verbindungsschweißgeräte

Inklusive Rahmen mit Tiegeldeckel, Tiegelstiel, Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Art der Anschlussklemme: C

Table 1/1

Katalognummer	Material	Leitergröße	Außendurchmesser er Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBCT92JLHX	Graphite, Steel, Thermoplast	2/0 Seilschlag	12.19mm	T9	Linksseitige Montage
PBCT92JRHX	Graphite, Steel, Thermoplast	2/0 Seilschlag	12.19mm	T9	Rechtsseitige Montage
PBCT92SLHX	Graphite, Steel, Thermoplast	4/0 Seilschlag	15.49mm	T9	Linksseitige Montage
PBCT92SRHX	Graphite, Steel, Thermoplast	4/0 Seilschlag	15.49mm	T9	Rechtsseitige Montage
PBCT92WLHX	Graphite, Steel, Thermoplast	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T9	Linksseitige Montage

Katalognummer	Material	Leitergröße	Außendurchmesser er Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBCT92WRHX	Graphite, Steel, Thermoplast	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T9	Rechtsseitige Montage
PBCT92WX	Graphite, Steel, Thermoplast	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T9	Beidseitige Montage

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE