

# Netzwerkverbinder für Erdungsmatten, MBNC240



## ZERTIFIZIERUNGEN





# **MERKMALE**

Ermöglicht eine schnelle, einfache und kostengünstige Feldverbindung von Erdungs- und Bonddrähten

Heavy-Duty-Klammern mit Edelstahlbeschlägen sind dafür geeignet direkt vergraben zu werden

Kann zusätzliche Anschlusslitzen aufnehmen, die zum Anschluss an Baustahl und Anlagen verwendet werden können

Kombinierbar mit Universal-Sockelklammer zur Verklebung auf verschiedene Sockelgrößen für Maschenverbindungsnetzwerke

# **SPEZIFIKATIONEN**

Table 1/1				
Katalognummer	Material	Leitergröße	Leiter mit Kupferverbindung von nVent ERICO	Entspricht
MBNC240	Copper, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	Volldraht Nr. 2 – Litzendraht 4/0, 35 mm² - 100 mm²	CBSC8, CBSC10, CBSC13	IEC 62561-1

# **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS**

Die IEC-Konformität gilt nur für die aufgeführten nVent ERICO Cu-Bond-Leitungen.

## **DIAGRAMME**



#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 – Kundendienst Option 2 – Technischer Support

# Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

# Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

## **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE