


nVent ERICO Cadweld Plus Schweißmaterial, F20



nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mischung besteht hauptsächlich aus Kupferoxid und Aluminium

Hauptsächlich für Erdungs- und Kontaktierungsanwendungen eingesetzt

Integriertes Schweißmaterialpaket

Farbcodierung nach Größe zur einfachen Identifizierung

Elektronische Zündung

Kein Startmaterial erforderlich

Nicht explosiv

Keine Selbstentzündung möglich

Bestimmung der Schweißmaterialanforderungen siehe nVent ERICO Cadweld-Verbindungsdetails

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Umlaufender Farbcode	Entspricht	Zertifizierungen
---------------	---------------	-------------------------	------------	------------------

15PLUSF20	165700	Schwarz		UL, cUL
400PLUSF20	165711	Braun		
150PLUSF20	165707	Dunkelblau	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung	UL, cUL
65PLUSF20	165704	Dunkelgrün	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung	cUL, UL
32PLUSF20	165702	Weiß	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung	cUL, UL
90PLUSF20	165705	Grau	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung	cUL, UL
45PLUSF20	165703	Hellblau	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung	cUL, UL
25PLUSF20	165701	Rot	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung	cUL, UL
115PLUSF20	165706	Orange	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung	UL, cUL
500PLUSF20	165712	Hellbraun		
300PLUSF20	165710	Lichtgrün		UL, cUL
250PLUSF20	165709	Lila		UL, cUL
600PLUSF20		Weiß		
750PLUSF20	164996	Weiß		
200PLUSF20	165708	Gelb		UL, cUL

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE