

nVent ERICO Ericore Unterminierter Leiter



MERKMALE

Kabel mit geringer Induktivität und geringer Impedanz zur Minimierung des Spannungsaufbaus aufgrund von Blitzschlägen

Mehrere isolierte Ebenen des Leiters reduzieren das Potential von Seitenblitzen

Erfordert Bausätze für die obere und untere Terminierung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Länge	Kapazität
ERICORE	701875	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Querschnitt	Durchmesser (Ø)	Impedanz	Induktivität
ERICORE	701875	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Widerstand (Rdc)	Widerstand (Rimp)	Stückgewicht
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Kontaktieren Sie den technischen Support von nVent ERICO oder lesen Sie die Installationsanleitung für Hilfe zu maximal zulässigen Längen.

Induktivität und Kapazität sind pro Meter angegeben.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE