

nVent ERICO Einlege-Erdungsklemme Hammerlock



Der nVent ERICO Einlege-Hammerlock bietet eine einfach zu installierende mechanische Verbindung von Erdungsleitern mit Erdungsstangen. Durch das schlanke, hochleitfähige Kupferdesign ist eine niederohmige Verbindung möglich. Da keine Leiter durch den Verbinder geführt werden müssen, ist die Lösung sehr anwenderfreundlich. Durch die robuste Bauweise der Verbinder ist eine hervorragende Haltbarkeit über viele Jahre hinweg gewährleistet, auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Die Installation des nVent ERICO Einlege-Hammerlocks ist unkompliziert, egal ob bei einem bestehenden Erdungsnetz oder bei der Installation neuer Leiter an Erdungsstangen. Sparen Sie Zeit und Geld bei Installationen mit Ihren Experten für Erdung und Potenzialausgleich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Durch das Einlegen entfällt das Zuführen oder Abschneiden von Leitern während der Installation

Kann für Neuinstallationen oder zum Hinzufügen zu vorhandenen Erdungsnetzen verwendet werden.

Irreversible, niederohmige Verbindung mit exzellenter mechanischer Festigkeit

Bietet eine visuelle Anzeige der abgeschlossenen Verbindung

Zertifiziert nach UL 467 und 96; geeignet für direkte Erdverlegung

Schnelle und einfache Installation – erfordert nur einen Hammer und keine spezielle Schulung

Hergestellt in den USA

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Erdungsstabtyp	Material	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich	Leitergröße	Direkte Erdverlegung	Anzahl der Leiter
ELHL58C1V	Kupferummantelt	Kupfer	14.224 mm	Litzendraht Nr. 4 – Litzendraht Nr. 2, 25 mm ² Stranded	Ja	1
ELHL58C1K	Kupferummantelt	Kupfer	14.224 mm	Nr. 6 eindrätig – Nr. 4 eindrätig	Ja	1

Table 2/2

Katalognummer	Länge	Breite	Stückgewicht
ELHL58C1V	62.23mm	22.23 mm	0.13 kg
ELHL58C1K	62.23mm	22.23 mm	0.14 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE