

Schienenverbinder für Steckverbindung, Signal



MERKMALE

Zur Befestigung von Bondstrand oder Gleisdrähten aus massivem Kupfer für Gleisanbindungen, Bewuchsschutzkreise oder Verbindungen in Bereichen der Verbindungsspleißschiene

Aufgeschlagen auf ein 3/8" (9,5 mm) Durchmesser-Loch, das durch ein Schienennetz gebohrt wurde und eingeführt in die Richtung der Bohrung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Material	Oberfläche	Leitergröße	Größe Steckverbinderleiter	Länge (L)	Durchmesser 1 (Ø1)
SBPAC3A	Kupferlegierung, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Verzinkt, Bare	3/16 Zoll Bondstrand	3/16 Zoll Bondstrand	120.7mm	4.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Durchmesser 2 (Ø2)	Tiefe (D)
SBPAC3A	10.5 mm	31.75mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Steckverbindungsschmierfett (T369) für die Installation empfohlen.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE