

Schienenbohrmaschine, Viertakt-Benzinmotor



Die SBM-V Produktreihe an benzinbetriebenen Schienenbohrmaschinen sind für einen reibungslosen, zuverlässigen und leistungsstarken Bohrbetrieb ausgelegt. Die Produkte sind auf Anwendungen aller Größen ausgelegt – von Signalverbindungsbohranwendungen bis zu Laschenschraubenlochgrößen. Es ist umfassendes Zubehör verfügbar – einschließlich Klemmgeräte, Bohrschneider und Schienenprofile sowie spezielle Anwendungsvorlagen.

MERKMALE

Kompakt und einfach zu verwenden

Leiser 4-Takt-Motor (0,83 PS, 0,62 kW) mit Spindel-Geschwindigkeit von 267 U/min

Leichtbaukonstruktion

Eine Bandbreite austauschbarer Vorlagen für alle gängigen Schienenprofile

Verwendet Branchenstandard-Bohrschneider

Wird standardmäßig mit Schienenbohrmaschinen-Kühlmittel tank COOLTANKASSY (715375) und Schienenbohrmaschinen-Werkzeugsatz SBMTOOLSET (715395) für eine einfache Wartung ausgeliefert

Enthält Tragekoffer aus Metall

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Kraftstoff	Bohrlochdurchmesser	Breite	Stückgewicht
SBMV4	715412	Kein Gemisch	7 - 24 mm	381 - 457 mm	13 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bei der Bestellung eines Geräts müssen Sie zudem eine an das entsprechende Schienenprofil und die Bohrlochposition angepasste Schienenprofilvorlage und ein für den Schienentyp und/oder die ausgewählte Klemmmethode geeignetes Klemmgerät mitbestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE