

Schienenstoß-Verbindungsbausatz, Signal, Laschenstil



Die nVent ERICO Cadweld Verbindungen sollen an den Kopf des Schienenprofils innerhalb der Grenzen der Verbindungsschiene geschweißt werden. Um die Integrität der Verbindung sicherzustellen, muss die Befestigung mit nVent ERICO Cadweld Schweißmaterial hergestellt werden.

MERKMALE

Bietet einen unveränderlichen elektrischen Widerstand

Überragende Korrosionsbeständigkeit

Einfache Installation mit minimaler Installateurschulung

Einfache und extrem tragbare Installationsausrüstung

Zur Verwendung auf alten, abgenutzten oder neuen Schienen

Hohe Haltbarkeit

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Schleifscheiben enthalten: Nein

Art der Anschlussklemme: Lasche

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Leitergröße	Länge der Verbindung	Länge 1 (L1)
SB20108	715411	Cadmium Bronze, Kupfer	Bare, Verzinkt	3/16 Zoll Bondstrand	247.65mm	198.4 mm
SB20175		Cadmium Bronze, Kupfer	Bare, Verzinkt	5/16 Zoll Bondstrand	177.8mm	146.1 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Länge 2 (L2)	Durchmesser (Ø)
SB20108	715411	19.1 mm	4.8 mm
SB20175		25.4 mm	7.9 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bausatz enthält: (100) Verbindungen, (200) F80 Legierungsschweißmaterial, (2) Ersatz-Formen, (1) Flintzündler, (1) Formreiniger und (5) Schleifscheiben (sofern zutreffend).

Bausätze mit Schleifscheiben enthalten (5) hochleistungsstarke Körnung, 4,5" (114 mm) Durchmesser (7/8" Aufnahmedorn), Typ 27 gekröpfte Trennscheiben (Teilenummer SBG20046) zur Verwendung mit einem Winkelschleifer.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE