

SB/SBL Hohlkern Schienenbohrer



MERKMALE

Ausgelegt für Hochgeschwindigkeitsbohranwendungen

Widersteht etwa 40 Anwendungen

Lässt sich neu erden für weitere Verwendung

Speziell entwickelt für Schienenstahl

3/4" (19 mm) Weldon-Schaft

Ermöglicht kürzere Bohrzeiten

Hohe Robustheit bietet erweiterte Lebensdauer

SPEZIFIKATIONEN

Material: Schnellarbeitsstahl


Oberfläche: TiALN-Beschichtung

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Bohrerdurchmesser (Ø)	Länge (L)
DHC36	716498	36 mm	63mm
DHC25	716495	25 mm	63mm
DHC23	716494	23 mm	63mm
DHC27	716496	27 mm	63mm

Katalognummer	Artikelnummer	Bohrerdurchmesser (Ø)	Länge (L)
DHC19	716493	19 mm	63mm
DHC35	716497	35 mm	63mm
DHC18	716492	18 mm	63mm
DSB1670	715251	16 mm	70mm
DSB1770	715252	17 mm	70mm
DSBL1690	716301	16 mm	90mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE