

Blitzeinschlagspunkt, metrisches Gewinde



MERKMALE

Montage an metrischen Gewindestift

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)	Gewindegröße (TS)	Stückgewicht
ARC2205CNC	101900	Kupfer	16 mm	0.5 m	M10	0.55 kg
ARC2205SS	102000	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	16 mm	0.5 m	M10	0.5 kg
ARC2210SS	102010	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	16 mm	1 m	M10	0.75 kg
ARC2210CNC	101910	Kupfer	16 mm	1 m	M10	0.8 kg

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht
ARC2205CNC	101900	IEC EN 62561-2
ARC2205SS	102000	

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht
ARC2210SS	102010	IEC EN 62561-2
ARC2210CNC	101910	IEC EN 62561-2

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE