

Brennerkopf



MERKMALE

Selbstentzündlicher Propanbrennerkopf

Durch Drücken des Bedienknopfes wird eine sofortige Flamme erzeugt und durch Loslassen gelöscht

Keine Flammeneinstellung

Brennspitze bleibt bei normaler Anwendung kühl

Arbeitet seitlich oder kopfüber

60 MPH (96 KPH) Windstärken ohne Fackelausschlag möglich

Passend für alle Standard 14,1 und 16,4 Unzen (400 und 465 Gramm) Propanflaschen

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer

T111

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE