

ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Lochprofil



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Verwendung mit den Isoliermodulen der ABS einstellbaren Sammelschienenhalterung

Im Werk gestanzte Löcher für schnellen Zusammenbau

Verbesserung der Biegefestigkeit durch Verzahnen oder Stapeln zweier Profile

Profile zusammenfügen oder Profil an der Panelstruktur mittels der ABS justierbaren Verteilerschienenhalterung-Profilverstärkung befestigen

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Lochgröße (HS)
ABS-AP25	560930	Aluminium	2000mm	23 mm	47 mm	8.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	Stückgewicht
ABS-AP25	560930	25 mm	1.35 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE