

BD Crimp- und Bohrwerkzeug



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zum Crimpen und Bohren von Geflechtbändern

Verwendung mit FRCB-Flachgeflecht in Spule aus blankem Kupfer und FTCB-Flachgeflecht in Spule aus verzinnem Kupfer

Inklusive Führung und Bohrer

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Querschnitt	Bohrerdurchmesser	Schraubendurchmesser	Stückgewicht
BD16-8	558640	16mm ²	8.5 mm	8	0.65 kg
BD16	558610	16mm ²	6.5 mm	6	0.65 kg
BD25	558620	25mm ²	11 mm	10	0.68 kg
BD50	558630	50mm ²	12.5 mm	12	0.71 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE