

Geflecht-Crimpzangensatz



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Crimpen von PB-Laschen an Geflechtbändern mit der hydraulischen Stanze für nVent ERIFLEX Flexibar und Cu-Sammelschienen

Crimpt Geflechte und Laschen flach und in gleichbleibender Stärke

Der Bausatz enthält einen Stempel und zwei Matrizen zur Aufnahme aller PB-Laschengrößen

Schneller und einfacher Aufbau ohne Werkzeug

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1			
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Stückgewicht
HTC3-4	545980	Stahl	1.85 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 - Kundendienst Option 2 - Technischer Support

Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.