

# CONT-Kit Muttern- und Schraubenset



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Für optimale elektrische Verbindungen

Der Satz enthält 100 Schrauben, 100 Muttern, 200 Unterlegscheiben und 200 Kontaktscheiben

## SPEZIFIKATIONEN

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Qualitätsklasse:</b>         | 8.8                     |
| <b>Oberfläche:</b>              | Elektrolytisch verzinkt |
| <b>Material:</b>                | Stahl                   |
| <b>Beschichtungs-kategorie:</b> | Zn 8 C                  |

Table 1/1

| Katalognummer   | Artikelnummer | Gewindegröße | Gewindelänge | Drehmoment |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| CONT-KIT-M6X16  | 558310        | M6           | 16mm         | 9.59 N·m   |
| CONT-KIT-M8X30  | 558340        | M8           | 30mm         | 30 N·m     |
| CONT-KIT-M10X30 | 558370        | M10          | 30mm         | 44.25 N·m  |

| Katalognummer   | Artikelnummer | Gewindegröße | Gewindelänge | Drehmoment |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| CONT-KIT-M12X30 | 558440        | M12          | 30mm         | 110 N·m    |
| CONT-KIT-M12X40 | 558460        | M12          | 40mm         | 110 N·m    |
| CONT-KIT-M12X50 | 558480        | M12          | 50mm         | 110 N·m    |
| CONT-KIT-M10X50 | 558410        | M10          | 50mm         | 44.25 N·m  |
| CONTKITM12X60ZB | 567880        | M12          | 60mm         | 110 N·m    |
| CONT-KIT-M12X80 | 558490        | M12          | 80mm         | 110 N·m    |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE