

DH Montageplatte und Abstandshalter



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Herstellung höherer Platten, Schirme oder Profile

Stecker-Buchse ermöglicht stabile Befestigung

Elektrotechnische Anwendungen

SPEZIFIKATIONEN

Dämmungsspannung:	1000V
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94HB
Temperatur:	80 °C Max

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Gewindegröße (TS)	Gewindelänge (TL)	Gewindetiefe (TD)	Länge (L)
DH15M5	560660	Stahl, Polystyrene	M5	7mm	7mm	15mm
DH15M6	560740	Stahl, Polystyrene	M6	7mm	8mm	15mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Gewindegröße (TS)	Gewindelänge (TL)	Gewindetiefe (TD)	Länge (L)
DH20M5	560670	Stahl, Polystyrene	M5	7mm	7mm	20mm
DH20M6	560750	Stahl, Polystyrene	M6	7mm	8mm	20mm
DH30M5	560600	Stahl, Polystyrene	M5	7mm	7mm	30mm
DH30M6	560700	Stahl, Polystyrene	M6	7mm	8mm	30mm
DH45M5	560610	Stahl, Polystyrene	M5	7mm	7mm	45mm
DH45M6	560710	Stahl, Polystyrene	M6	7mm	8mm	45mm
DH55M5	560620	Stahl, Polystyrene	M5	7mm	7mm	55mm
DH70M5	560630	Stahl, Polystyrene	M5	7mm	7mm	70mm
DH120M5	560650	Stahl, Polystyrene	M5	7mm	7mm	120mm
DH70M6	560720	Stahl, Polystyrene	M6	7mm	8mm	70mm
DH85M5	560640	Stahl, Polystyrene	M5	7mm	7mm	85mm
DH120M6	560730	Stahl, Polystyrene	M6	7mm	8mm	120mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht
DH15M5	560660	13 mm	0 kg
DH15M6	560740	13 mm	0 kg
DH20M5	560670	13 mm	0.01 kg
DH20M6	560750	13 mm	0.01 kg
DH30M5	560600	13 mm	0.01 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht
DH30M6	560700	13 mm	0.01 kg
DH45M5	560610	13 mm	0.01 kg
DH45M6	560710	13 mm	0.01 kg
DH55M5	560620	13 mm	0.01 kg
DH70M5	560630	13 mm	0.01 kg
DH120M5	560650	13 mm	0.02 kg
DH70M6	560720	13 mm	0.02 kg
DH85M5	560640	13 mm	0.02 kg
DH120M6	560730	13 mm	0.04 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE