

FBSS Flache Verteilerschienenhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Unterstützt Verteilerschienen in einem Winkel für leichteren Anschluss

Enthält Montagelöcher für die direkte Befestigung eines Schutzschirmes

Justierbare Arme für leichte Montage

Dreiphasig mit Nullleiterschaltkreis

Halogenfrei

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung	Entflammbarkeitsklasse
FBSS32X5	551190	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienenbreite	Stromschienendicke	Entspricht	Höhe (H)	Breite (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	X	Stückgewicht
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE