

HFBT nVent ERIFLEX Flexibar Biegewerkzeug



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ermöglicht dem Anwender das Biegen von nVent ERIFLEX Flexibar in kundenspezifische Formen für eine effiziente Installation

Einfach zu bedienendes Werkzeug biegt alle Größen von nVent ERIFLEX Flexibar schnell und ohne Beschädigung der Isolierung

Tragbares Werkzeug kann auf der Baustelle oder an einer Werkbank angebracht werden

Inklusive Werkzeugkasten

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Biegeradius	Biegewinkel	Tiefe	Höhe
HFBT	558920	Stahl	10mm	180 ° Max	120mm	215 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite	Stückgewicht
---------------	---------------	--------	--------------

HFBT	558920	345 mm	7 kg
------	--------	--------	------

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE