

# MFPT Rundstempel- und Matrizensatz



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Verwendung mit MFPT nVent ERIFLEX Flexibar Stanzwerkzeug

Bausatz mit einem Stempel, einer Matrize und einem Auswurfanschlag

Schnell und einfach zu installieren

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stanzengröße	Schraubendurchmesser	Stückgewicht
MFPTPD-M10-38	559155	11.0 mm	10, 0.38	0.15 kg
MFPTPD-M12-12	559156	13.0 mm	12, 1/2	0.15 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Stanzengröße	Schraubendurchmesser	Stückgewicht
MFPTPD-M6-14	559153	7.0 mm	6, 1/4	0.15 kg
MFPTPD-M8	559154	9.0 mm	8	0.15 kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**