


# nVent ERIFLEX Flexbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Verstellbarer Clip passt sich an unterschiedliche Leiterstärken an (offene/geschlossene Position)

Stark, mechanisch widerstandsfähig und kurzschlussgeprüft nach IEC 61914 bis zu 67kA rms - 147kA Peak

Einstellbarer Abstand zwischen den einzelnen Leitern (12,5 mm Raster)

Installation nebeneinander oder übereinander

Zur Verwendung mit 3P-Konfiguration

Befestigungsmöglichkeiten für Decke oder Wand

Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Kabelrinnentypen

Montageoptionen für horizontale oder vertikale Ausrichtung

## SPEZIFIKATIONEN

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dämmungsspannung:</b>                   | 1000;1500               |
| <b>Durchschlagfestigkeit, UL:</b>          | 1500;1500               |
| <b>Durchschlagfestigkeit, IEC 61439.1:</b> | 3500 V AC bei 1 Min.    |
| <b>Oberfläche:</b>                         | Elektrolytisch verzinkt |
| <b>Halogenfreiheit:</b>                    | IEC 60754-1             |

**Geringe Rauchgasdichte:** ISO 5659-2  
**Entflammbarkeitsklasse:** UL® 94V-0  
**Arbeitstemperatur:** -40 to 130 °C

Table 1/2

| Katalognummer  | Artikelnummer | Entspricht                                                       | Material                                | A       | Tiefe (D) | Höhe (H) |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|----------|
| FLEXSUPEDG50T  | 508101        | IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1, IEC 61914 | Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stahl | 87.5 mm | 78.5mm    | 123.5 mm |
| FLEXSUPEDG100T | 508103        | IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1, IEC 61914 | Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stahl | 100 mm  | 78.5mm    | 175.5 mm |

Table 2/2

| Katalognummer  | Artikelnummer | Leitergröße                        | Stückgewicht |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| FLEXSUPEDG50T  | 508101        | 220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm² | 1.24 kg      |
| FLEXSUPEDG100T | 508103        | 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²        | 1.52 kg      |


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Support-Kit und Aluminiumprofil sind separat erhältlich.

Bei Verwendung von Kabelrinnen empfehlen wir, an jedem Ende einen Flexbus Support zu installieren, um die Flexbus-Leitung vor möglichen scharfen Kanten der Kabelrinne zu schützen

Für eine einfache Installation der Flexbus-Leitungen auf Kabelrinnen empfehlen wir die Verwendung von Auslegersystemen, um einen einfachen und direkten Zugang während der Installationsphasen zu haben.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE