

nVent ILSCO Kompressionscrimp – U-Matrizen



nVent ILSCO Kompressionscrimp – U-Matrizen sind Teil des nVent ERICO Kompressionserdungsanschluss-Sortiments. Die U-Matrizen sind mit den nVent ILSCO TaskMaster Werkzeugen kompatibel, einschließlich des 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeugs (130 kN), und werden zum Crimpen der C- und E-Crimp-Kompressionsanschlüsse in einem Erdungssystem verwendet.

Die U-Matrizen passen in die Backen des ILSCO TaskMaster 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeugs (130 kN) und sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die U-Matrizen sind branchenführend bei Konformitätstests mit ILSCO- und anderen Marken-Crimps und decken eine breite UL-Konformität ab. Stellen Sie mit den U-Matrizen, ILSCO-Werkzeugen und den ERICO C- und E-Kompressionserdungsanschlüssen mühelos sichere UL-konforme Verbindungen her. Die Matrizen sind einzeln und in Sätzen erhältlich, um alle Konfigurationen von Crimperdungsanschlüssen abzudecken.

MERKMALE

Langlebige Konstruktion für eine sichere elektrische Verbindung bei jedem Crimpen

Die Matrizen sind zwischen Werkzeugen von nVent und denen anderer Hersteller austauschbar.

Flexibilität, Kompatibilität und UL-Konformität mit anderen Marken

Schnelle und einfache Installation durch wiederholbare Anschlüsse, die in wenigen Minuten hergestellt werden können

Zur Verwendung mit dem ILSCO 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug (130 kN) für ERICO Kompressionsanschlüsse

Geprüft gemäß UL 467 und CSA-Zertifizierung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge	Breite	Höhe	Stückgewicht
ILD-1011	745745	Stahl	42.37mm	35.26 mm	14.22 mm	0.04 kg
ILD-998	745785	Stahl	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.1 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge	Breite	Höhe	Stückgewicht
ILD-997	745735	Stahl	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.17 kg
ILD-BG	745755	Stahl	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.17 kg
ILD-238	745765	Stahl	42.72mm	41.25 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-D3	745715	Stahl	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.18 kg
ILD-C	745705	Stahl	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-O	745725	Stahl	39.88mm	41.86 mm	25.4 mm	0.2 kg
ILD-162	745775	Stahl	42.72mm	41.76 mm	34.93 mm	0.3 kg

ILD-KIT-PG enthält	Zur Verwendung mit Kupfer-Quetschverbindern
ILD-C*+	ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1
ILD-D3*+	ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8
ILD-O*	GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z
ILD-997*+	GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250
ILD-998+	GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 bis RLT-13
ILD-1011+	GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 bis RLT-13
ILD-BG	ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8
ILD-238	ULT-1-Z
ILD-162	ULT-2-Z
ILD-Precrimp	1/2, 5/8, 3/4, Erdungsstangen-Pre Crimp-Pressbacken
* Kann auch mit ILC-12-N verwendet werden, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12 + Wird zusammen mit ILC-15H benutzt, muss zusammen mit ILC-15H benutzt werden	

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE