

nVent ILSCO TaskMaster® Werkzeuge – 12-t-Crimpwerkzeug (130 kN)



Das nVent ILSCO TaskMaster 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug (130 kN) ist eine Crimpzange, die mit dem nVent ERICO Kompressionserdungsanschluss-Sortiment verwendet werden kann. Die C- und E-Crimps sind mit den nVent ILSCO Matrizen sowie mit diesem Werkzeug kompatibel.

Mit dem 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug ist es sehr einfach, in wenigen Minuten sichere Verbindungen herzustellen. Dafür sorgen die leistungsstarken Funktionen wie die 360-Grad-Gerätekopfdrehung, Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten und Auslöser mit variabler Drehzahl. Um das Werkzeug noch benutzerfreundlicher zu machen, ist es mit einer linken und rechten manuellen Entriegelung, einer LED-Arbeitsleuchte und einer Akkuladestandsanzeige ausgestattet.

Das 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug (130 kN) wird von einem kabellosen 18-Volt-Batteriesystem angetrieben, das eine Kombination aus großer Kraft, geringem Gewicht und hoher Leistung für den ganztägigen Einsatz bietet.

MERKMALE

Kompatibel mit nVent ILSCO U-Matrizen zum Crimpen von nVent ERICO Crimp-Kompressionsanschlüssen – C-Crimps, E-Crimps

Das Werkzeug ist auch für Matrizen anderer Hersteller geeignet.

Das 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug (130 kN) ist so konstruiert, dass es vielseitig für viele unterschiedliche Baustellenanwendungen und Leiterkonfigurationen einsetzbar ist.

Schnelles und einfaches Crimpen durch ergonomische Konstruktion und praktische Anwendungsfunktionen

Tragetasche im Lieferumfang enthalten, Akkus und Ladegerät separat erhältlich

Konformität für Stromversorgung und Erdung: Geprüft in Verbindung mit Matrizen und Steckverbindern gemäß den Normen UL 467 und UL 486 A/B

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Material	Leitermaterial	Länge	Breite	Höhe	Stückgewicht
---------------	----------	----------------	-------	--------	------	--------------

TB-12U1000-PX	Stahl, Plastic	Kupfer	431mm	304 mm	76.2 mm	7.21 kg
---------------	----------------	--------	-------	--------	---------	---------

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE